



MasterColor CDM ED17 Protected

MHC150/U/MP/3K ALTO 12PK

Recambio directo con un ahorro de energía inmediato. Toda una gama de lámparas de halogenuros metálicos con tubo cerámico, protegidas, de alta eficiencia y larga vida útil, con un color estable a lo largo de toda la vida útil y una luz nítida y brillante para su instalación en luminarias abiertas.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® + FadeBlock™
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	16,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.392
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	77.4 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	86 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	83
-------------------------------------	----

Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	1.8 A
Voltaje (nominal)	95 V

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-ED17P [ED-17P protegido]
Peso neto (pieza)	0.001 kg

MasterColor CDM ED17 Protected

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 14.85 mg

Información del producto

Nombre del producto del pedido MHC150/U/MP/3K ALTO 12PK

Nombre del producto completo MHC150/U/MP/3K ALTO 12PK

Código del pedido 928601171501

N.º de material (12NC) 928601171501


Numerador: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 046677134631

Numerador: paquetes por caja externa 12


EAN/UPC - Caja 50046677134636

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MHC150/U/MP/3K ALTO 12PK	2.125 in	5.438 in

Lifetime



LDLE_D-MHC-P_0001-Life expectancy diagram

