



Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

MH1500/U 1/6PK

Alto rendimiento, larga vida útil y calidad de luz superior. Lámpara de haluro metálico de bajo consumo compacta que proporciona una luz brillante y nítida con una larga vida útil y una alta eficacia.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	H15 [Colgante +/-15D o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	6,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	640 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco (WH)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.385

Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.390
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	113 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65
Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	6.2 A
Voltaje (nominal)	268 V

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	BT56
Peso neto (pieza)	0.400 kg

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	228.0 mg

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MH1500/U 1/6PK
--------------------------------	----------------

Nombre del producto completo	MH1500/U 1/6PK
Código del pedido	928601179401
N.º de material (12NC)	928601179401
Código local	131623
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677131623
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677131628

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MH1500/U 1/6PK	7 in	15.4 in

