



Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

MP1000/BU 6PK

Una solución de iluminación eficiente y protegida con calificación "O" que es apta para luminarias abiertas. Ideal para aplicaciones de interiores y exteriores.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto


Información general		Temperatura de color correlacionada (nominal) 3500 K	
Tapa-base	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	107 lm/W
Posición de funcionamiento	H15 [Colgante +/-15D o Base arriba (BU)]	Índice de producción de color (IRC)	65
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12,000 hora(s)	Operación y aspectos eléctricos	
Información técnica sobre la luz		Corriente de la lámpara (nominal)	4.1 A
Código de color	635 [CCT of 3500K]	Voltaje (nominal)	263 V
Designación de color	Blanco (WH)	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	405	Acabado de la luz	Transparente
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	390		

Lámpara protegida de haluro metálico con interruptor de encendido

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	BT56
Peso neto (pieza)	0.001 kg
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	150 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MP1000/BU 6PK

Nombre del producto completo	MP1000/BU 6PK
Código del pedido	928601179601
N.º de material (12NC)	928601179601
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677281182
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677281187

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)
MP1000/BU 6PK	7 in	15.375 in

