



Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

MH1000/U/BT37 1/6PK

Alto rendimiento, larga vida útil y calidad de luz superior. Lámpara de haluro metálico de bajo consumo compacta que proporciona una luz brillante y nítida con una larga vida útil y una alta eficacia.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]	Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12,000 hora(s)	Índice de producción de color (IRC)	65
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	640 [CCT of 4000K]	Corriente de la lámpara (nominal)	4.1 A
Designación de color	Blanco frío (CW)	Voltaje (nominal)	263 V
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.385	Acabado de la luz	Transparente
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.390		

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	BT37
Peso neto (pieza)	0.001 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	151.0 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MH1000/U/BT37 1/6PK
Nombre del producto completo	MH1000/U/BT37 1/6PK

Descripción de código local	MH1000/U/BT37 6PK
Código del pedido	928601179701
N.º de material (12NC)	928601179701
Código local	321505
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677321505
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677321500

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
MH1000/U/BT37 1/6PK	4.6 in	11.5 in

