

PHILIPS

Lighting



CorePro LED spot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	355 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	700 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	77.00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	355 lm
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,6 W
Lamba Akımı (Nom)	39 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,045 kg

CorePro LED spot MV


Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	387358
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----



Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK
Tam ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK
Tam ürün kodu	871869675251701
Sipariş kodu	75251701
Malzeme No. (12NC)	929001215268
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696752517
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514406018

Boyutlu çizim



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK

General uniform lighting - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK


CorePro LED spot MV

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK

