



CorePro LED spot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie. Vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel s objímkou na päťicu GU10. Slúžia ako náhrada za halogénové alebo klasické reflektorové žiarovky. CorePro LEDspots zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU10
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LEDspot
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Záručná lehota	2 rokov
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Svetelný tok	230 lm
Intenzita svetla (nom.)	500 cd
Označenie farby	Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	85,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80


LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	230 lm
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1
Prevádzkové a elektrické	
Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,7 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	29 mA
Ekvivalentný výkon	25 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,5
Napätie (nom.)	220-240 V

CorePro LED spot MV

Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	50 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	PAR16
Čistá hmotnosť (kus)	0,045 kg
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	F
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	391854
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1


Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
Podmienky použitia	
možno použiť v uzavretých svietidlách	No
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Úplný názov produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Úplný kód produktu	871869672831400
Objednávkový kód	72831400
Č. materiálu (12NC)	929001217702
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696728314
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696728321

Rozmerový obrázok




Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Light Distribution Diagram – Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


CorePro LED spot MV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

