

PHILIPS

Lighting



CorePro LED spot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	370 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	740 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	370 lm

EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,6 W
Lamba Akımı (Nom)	39 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	72 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf


CorePro LED spot MV

Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	PAR16
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,045 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	391858
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No

Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Tam ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Tam ürün kodu	871869672837600
Sipariş kodu	72837600
Malzeme No. (12NC)	929001218102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696728376
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696728383


Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D


CorePro LED spot MV

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

