



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r)

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	B22	Fargesamsvar	<6
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Brytersyklus	50 000	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	2 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	8 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)	Effekten som tilsvare	60 W
Lysytelse	806 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0,5
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W		

CorePro Plastic LEDbulbs


Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,080 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397622
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C
-----------------------------------	------------------

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Full EOC	871869657763900
Lokal kodebeskrivelse	3821571
Bestillingskode	929001233902
Materialenr. (12NC)	929001233902
Lokal bestillingskode	3821571
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696577639
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696577646

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

