



CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED mum, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu yüksek lümenli LED mum ampul, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro Glass LED ampuller, merdiven aydınlatması için mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan enerji tasarruflu LED mum ampul.

Ürün veri


| Genel Bilgiler | | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Kapak Tabanı | E14 | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 125,00 lm/W |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h | Renk Tutarlılığı | <6 |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 | Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb | Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Akış ölçüm referansı | Sphere | EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Garanti süresi | 2 yıl | Çalıştırma ve Elektrik | |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |
| Renk Kodu | 827 [CCT of 2700K] | Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Işın Açısı (Nom) | 300 ° | Güç Tüketimi | 2 W |
| Işık Akısı | 250 lm | Lamba Akımı (Nom) | 20 mA |
| Renk Kodlaması | Sıcak Beyaz (WW) | Güç Eşleniği | 25 W |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2700 K | Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| | | %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0,5 s |

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.4 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Sıcaklık | |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 36 °C |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| Mekanik ve Muhafaza | |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Lamba Biçimi | B35 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,014 kg |
| Onay ve Uygulama | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Enerji Tasarruflu Ürün | Evet |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | Hayır |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 2 kWh |
| EPREL Tescil Numarası | 387351 |
| CE işareti | Evet |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Göz Konforu | Evet |

| | |
|---|--|
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre | 1 |
| titreme değeri | |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 °C ila 45 °C |
| Uygulama Koşulları | |
| kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? | No |
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G |
| Tam ürün adı | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G |
| Tam ürün kodu | 871951437757800 |
| Sipariş kodu | 37757800 |
| Malzeme No. (12NC) | 929001238392 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514377578 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514377585 |


Boyutlu çizim




| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |

CorePro GLASS LED mumlar ve şamlardanlar


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

