



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E14		80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Potenza equivalente	25 W
Flusso luminoso	250 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	ST35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh
Numero di registrazione EPREL	387362
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Full EOC	871951434772400
Descrizione codice locale	PHILEDTOR2514G2
Codice d'ordine	34772400
Codice materiale (12NC)	929001238592
Codice locale	PHILEDTOR2514G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347724
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347731


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

