



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens


Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
<b>Gegevens lichttechniek</b>		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Energieverbruik	2 W
Lichtstroom	250 lm	Lampstroom (nom.)	20 mA
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Overeenkomstig vermogen	25 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0.014 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387363
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Full EOC	871951434774800
Bestelcode	8719514347748
Materiaalnr. (12NC)	929001238692
Lokale code	34774800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347748
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347755


### Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

