



Essential LEDspot MR16

5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 400 lm, 15000 година (-н)

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 400 lm, 15000 година (-н), 80 lm/W

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	GU5.3
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Технологія освітлення	LEDspot
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	24 °
Світловий потік	400 lm
Сила світла (ном.)	1 700 cd
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	80 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	- Hz
Вхідна частота	- Hz
Споживана потужність	5 W
Струм у лампі (ном.)	580 mA
Еквівалент потужності у ватах	50 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	1 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.5
Напруга (ном.)	ac electronic 12 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	76 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Загальна довжина	47 mm
Загальна ширина	50 mm

Essential LEDspot MR16

Загальна висота	46 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	46 x 50 x 47 mm
Форма лампи	MR16
Вага нетто (шт.)	0,045 kg

Затвердження й застосування


Підходить для підсвічування	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot
--------------------------	--



Повна назва виробу	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot
Повний код виробу	871869657955800
Код замовлення	929001240108
Номер матеріалу (12NC)	929001240108
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718696579558
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC - корпус	8718696579565

Розміри



Product	D	C
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm

Фотометричні дані




Light Distribution Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Accent Lighting Spots - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Essential LEDspot MR16

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

