Classic LED Lamps

LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Mléčné klasické žárovky LED v provedení napodobujícím staré žárovky vyzařují krásné dekorativní teple bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary mléčných klasických LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Spotřeba energie	4,5 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Celková délka	110 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	106 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	106 x 60 x 110 mm
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg

Classic LED Lamps

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387365
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
LED inovace	EyeComfort

Označení a balení	
Objednací název produktu	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
Celý název výrobku	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869641965601
Objednací kód	41965601
Číslo materiálu (12NC)	929001242982
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696419656
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696733806

Rozměrové výkresy



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Classic LED Lamps

Fotometrické údaje



General uniform lighting - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

© 2024 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.