



# CorePro Glass LED ampuller



## CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Yeni bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu CorePro LED ampuller, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro LED ampuller, nostaljik tarzda mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan CorePro LED aydınlatma.


### Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Tutarlılığı	
Kapak Tabanı	E27	Renk oluşturma dizini (CRI)	<6
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	80
Anahtar Döngüsü	30.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	70 %
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb		RG1
Akış ölçüm referansı	Sphere		
Garanti süresi	2 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	300 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	470 lm	Güç Tüketimi	4,5 W
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Lamba Akımı (Nom)	40 mA
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Eşleniği	40 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	104,00 lm/W	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
		%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
		Güç Faktörü (Kesir)	0,51

## CorePro Glass LED ampuller

Voltaj (Nom)	220-240 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	50 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,030 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	387365
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1

### Boyutlu çizim



Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

### Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----


### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Tam ürün adı	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Tam ürün kodu	871951436130000
Sipariş kodu	36130000
Malzeme No. (12NC)	929001242992
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514361300
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514361317


Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

# CorePro Glass LED ampuller


## Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

## CorePro Glass LED ampuller

