



# CorePro LEDbulb - Glas

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens


| Algemene informatie                   |                    | Lichtrendement (gespec.) (nom.)              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Lampvoet                              | E27                | Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 115,00 lm/W  |
| Nominale levensduur                   | 15.000 hr          | Kleurconsistentie                            | <6           |
| Schakelcyclus                         | 30.000             | Kleurweergave-index (CRI)                    | 80           |
| Lamptype                              | LEDbulb            | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %         |
| Meetreferentie van lichtstroom        | Sphere             | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
| Garantieperiode                       | 2 jaar             | <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |              |
| <b>Gegevens lichttechniek</b>         |                    | Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |
| Kleurcode                             | 827 [CCT of 2700K] | Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |
| Bundelhoek (nom.)                     | 300 graden         | Energieverbruik                              | 7 W          |
| Lichtstroom                           | 806 lm             | Lampstroom (nom.)                            | 60 mA        |
| Kleuraanduiding                       | Warm wit (WW)      | Overeenkomstig vermogen                      | 60 W         |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K             | Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s        |
|                                       |                    | Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0,5 s        |

## CorePro LEDbulb - Glas

|  |           |
|--|-----------|
| Arbeidsfactor                                | 0.51      |
| Spanning (nom.)                              | 220-240 V |
| <b>Operationele temperatuur</b>              |           |
| T-behuizing maximaal (nom.)                  | 50 °C     |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |           |
| Dimbaar                                      | Nee       |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |           |
| Lampafwerking                                | Mat       |
| Lampmateriaal                                | Glas      |
| Lampvorm                                     | A60       |
| Nettogewicht (per stuk)                      | 0.030 kg  |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |           |
| Energie-efficiëntieklasse                    | E         |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur                | 7 kWh     |
| EPREL-registratienummer                      | 1825136   |
| CE-markering                                 | Ja        |
| Conform EU RoHS-richtlijn                    | Ja        |
| EyeComfort                                   | Ja        |
| Flikkerwaarde (PstLM)                        | 1         |

|   |   |
|---|---|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                 | 0,4                                     |
| Bereik omgevingstemperatuur                   | -20 tot +45 °C                          |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>              |   |
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No                                      |
| Draadloze technologie                         | Niet van toepassing                     |
| <b>Productgegevens</b>                        |   |
| Productnaam voor bestelling                   | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G |
| Volledige productnaam                         | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G |
| Full EOC                                      | 871951436124900                         |
| Bestelcode                                    | 8719514361249                           |
| Materiaalnr. (12NC)                           | 929001243002                            |
| Lokale code                                   | 36124900                                |
| Numerator - Aantal per pak                    | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing                   | 8719514361249                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos              | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                                | 8719514361256                           |


### Maatschets




| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G | 60 mm | 110 mm |

# CorePro LEDbulb - Glas


## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

## CorePro LEDbulb - Glas

