



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S slúži ako priama náhrada za dvojpäťcové lineárne žiarovky R7S. Tvar tohto svetelného zdroja umožňuje všesmerové vyžarovanie podobne, ako to je pri bežnej halogénovej žiarovke. V rámci produktového radu si môžete vybrať aj stmievateľné verzie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	R7s	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nominálna životnosť	15 000 h	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spínací cyklus	50 000	Spotreba	14 W
Technológia osvetlenia	LEDspot	Prúd svetelného zdroja (nom.)	74 mA
Referenčný svetelný tok	Sphere	Ekvivalentný výkon	100 W
Záručná lehota	2 rokov	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
		Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
		Účinnosť (zlomok)	0.8
		Napätie (nom.)	220-240 V
Svetelné technické		Teplota	
Kód farby	830 [CCT of 3000K]	Maximálna teplota krytu (nom.)	90 °C
Svetelný tok	1 600 lm		
Označenie farby	Biela (WH)	Ovládanie a stmievanie	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K	Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
Merný výkon (menovitý) (nom.)	114,29 lm/W		
Konzistencia farieb	<6	Mechanické časti a teleso	
Index podania farieb (CRI)	80	Povrchová úprava žiarovky	Číra
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %		

CorePro LEDlinear MV

Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	R7S
Čistá hmotnosť (kus)	0,095 kg

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	E
Energeticky úsporný produkt	Áno
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	14 kWh
Registračné číslo EPREL	465216
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C


Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svetidlách	No
--------------------------------------	----

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Úplný názov produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Úplný kód produktu	871869657879700
Objednávkový kód	57879700
Č. materiálu (12NC)	929001243702
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696578797
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696578803

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

