



CorePro LED-lineær MV



CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Fod	R7s		70 %
Normeret levetid	15.000 t	Drift og el	
Skiftecyklus	50.000	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDspot	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Strømforbrug	14 W
Garantiperiode	2 år	Lyskildens strømstyrke (nom.)	74 mA
Lysteknisk		Wattforbrugsækvivalent	100 W
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lysstrøm	1.800 lm	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)	Effektfaktor (brøk)	0,8
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Spænding (nom.)	220-240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	128,57 lm/W	Temperatur	
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80		

CorePro LED-lineær MV

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	R7S
Nettovægt (stykke)	0,095 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL registreringsnummer	465217
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Det fulde produktnavn	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Beskrivelse af lokal kode	2057806514
Ordrekode	929001243802
Materialenr. (12NC)	929001243802
Lokal ordrekode	2057806514
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696578810
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696578827

Målskitse



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LED-lineær MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

