



CorePro LED linear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Fényárammérési referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	128,57 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	14 W
Fényforrás árama (névleges)	74 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,8
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	90 °C

CorePro LED linear MV

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
---------------	-----------------------------------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	R7S
Nettó tömeg (darab)	0,095 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	E
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
EPREL-regisztrációs szám	465217
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
----------------------------------	---------------------


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
Vezeték nélküli technológia	Nem alkalmazható

Termékadatok



A termék megrendelési neve	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Teljes terméknév	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000
Rendelési kód	57881000
Cikkszám (12NC)	929001243802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696578810
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696578827

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LED linear MV

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 14-100W 840 D

