



CorePro LEDlinear MV



CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro R7S — це модернізована заміна традиційних двоцокольних лінійних ламп R7S. Її дизайн «світло повсюди довкола» забезпечує світло так само, як і галогенова лампа. В асортименті ви можете вибрати продукцію з функцією глибокого затухання, яка забезпечує затишну атмосферу під час використання пристрою з функцією затухання.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	R7s
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Технології освітлення	LEDspot
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років
Світлотехнічні	
Код кольору	840 [CCT of 4000K]
Світловий потік	1 800 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	128,57 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80

LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	14 W
Струм у лампі (ном.)	74 mA
Еквівалент потужності у ватах	100 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0,8
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	90 °C

CorePro LEDlinear MV

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
---------------------------	--

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	R7S
Вага нетто (шт.)	0,095 kg

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	E
Енергоефективний виріб	Так
Підходить для підсвічування	Hi
Споживання енергії кВт/1000 год	14 kWh
Реєстраційний номер EPREL	465217
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Комфорт для очей	Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння 1 відповідно до EN 61000-3-3	

Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C


Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No
--	----

Дані про виріб



Назва замовленого виробу	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Повна назва виробу	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Повний код виробу	871869657881000
Код замовлення	929001243802
Номер матеріалу (12NC)	929001243802
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718696578810
Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC - корпус	8718696578827

Розміри



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

