



Essential LED spot GU10

6W (50W) GU10 Warm white Dimmable Spot

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 400 lm, 25000 hora(s),
Cristal

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 400 lm, 25000 hora(s), Cristal, 66 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDspot
Periodo de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	400 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.70
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	72 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Essential LED spot GU10

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal
Longitud total	53 mm
Ancho total	50 mm
Altura total	53 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	53 x 50 x 53 mm
Forma del foco	PAR16
Peso neto (pieza)	0.042 kg

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	6W (50W) GU10 Warm white Dimmable Spot
Nombre del producto completo	6W (50W) GU10 Warm white Dimmable Spot
Descripción de código local	LEDSPOT GU10 6-50W D 830 35D 120V PF
Código del pedido	929001266441
N.º de material (12NC)	929001266441
Código local	466441
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677466442
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677466447

Plano de dimensiones



Product	D	C
6W (50W) GU10 Warm white Dimmable Spot	50 mm	53 mm

Datos fotométricos




© 2024 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Light Distribution Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Accent Lighting Spots - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Essential LED spot GU10

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF

