



Ecofit LED tüpler T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun ömürlü LED tüplere geçiş yapın. Ecofit LED tüpler, eski floresan tüpleri modern ve verimli LED teknolojisi ile değiştirmenin hızlı ve kolay bir yoldur. Düşük başlangıç yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında kullanım için doğal ışık efektine sahip iyi ışık kalitesi - çevre dostu bir çözüm.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--|--------------------|
| Kapak Tabanı | G13 |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDtube |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Renk Kodu | 840 [CCT of 4000K] |
| Işın Açısı (Nom) | 240 ° |
| Işık Akısı | 1.600 lm |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 100,00 lm/W |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |

| Çalıştırma ve Elektrik | |
|---------------------------------------|--------------|
| Hat Frekansı | 50 to 60 Hz |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 16 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 120 mA |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.5 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Floresan lamba gücüne LED alternatifi | 36W TL-D |
| Balast Uyumluluğu | EM / Şebeke |
| Sıcaklık | |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 55 °C |
| Kontroller ve Dim Etme | |
| Dim Edilebilir | Hayır |


Ecofit LED tüpler T8

| Mekanik ve Muhafaza | |
|--------------------------|----------|
| Ürün Uzunluğu | 1.200 mm |
| Lamba Biçimi | T8 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,215 kg |

| Onay ve Uygulama | |
|---|--|
| Enerji Tasarruflu Ürün | Evet |
| Onay İşaretleri | RoHS uyumlu CE işareti KEMA Keur sertifikası |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 16 kWh |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 0,1 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,3 |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 °C ila 45 °C |



| Ürün Verileri | |
|--|---|
| Sipariş ürün adı | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA |
| Tam ürün adı | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA |
| Tam ürün kodu | 871951425786300 |
| Sipariş kodu | 25786300 |
| Malzeme No. (12NC) | 929001276037 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514257863 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514257870 |

Boyutlu çizim



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|----------|----------|----------|
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm | 1.212 mm |

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA


Ecofit LED tüpler T8

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA


Kullanım Ömrü




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

Ecofit LED tüpler T8

Kullanım Ömrü



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

