



Ecofit LED tüpler T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 h

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun ömürlü LED tüplere geçiş yapın. Ecofit LED tüpler, eski floresan tüpleri modern ve verimli LED teknolojisi ile değiştirmenin hızlı ve kolay bir yoldur. Düşük başlangıç yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında kullanım için doğal ışık efektine sahip iyi ışık kalitesi - çevre dostu bir çözüm.

Ürün veri

Genel Bilgiler		EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	
Kapak Tabanı	G13	RGO	
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Çalıştırma ve Elektrik	
Anahtar Döngüsü	50.000	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube	Güç Tüketimi	16 W
Akış ölçüm referansı	Sphere	Lamba Akımı (Nom)	134 mA
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Eşleniği	36 W
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Işın Açısı (Nom)	240 °	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Işık Akısı	1.600 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Voltaj (Nom)	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Floresan lamba gücüne LED alternatifi	36W TL-D
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W	Balast Uyumluluğu	EM / Şebeke
Renk Tutarlılığı	<6	Sıcaklık	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		

Ecofit LED tüpler T8

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır


Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Lamba Biçimi	T8
Net Ağırlık (Parça Başı)	0.220 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu CE işareti
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	16 kWh
CE işareti	Evet

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C



Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR
Tam ürün adı	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR
Tam ürün kodu	872016928055700
Sipariş kodu	28055700
Malzeme No. (12NC)	929001276124
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169280557
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8720169280564

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR


Ecofit LED tüpler T8

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR


Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram



FailureRate



LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I TR

Ecofit LED tüpler T8

