

# InstantFit (UL Type-A) T5

24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

MasterClass, LEDtube, T5, 1200 mm, 24 W, 4000 K, 3500 lm, 50000 hora(s)

Las lámparas TLED InstantFit permiten una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Ofrecen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro de energía, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil esperada. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que solo InstantFit (UL Tipo A) funciona con más de 200 balastos y controladores. y brinda una emisión de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas InstantFit cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de las lámparas InstantFit, ya que pueden contar con el ahorro que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas InstantFit se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C.

## Datos del producto

Información general		Flujo luminoso	
Tapa-base	G5		3.500 lm
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Designación de color	Blanco frío (CW)
Ciclo del interruptor	50.000	Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Lighting Technology	LEDtube	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	145,00 lm/W
		Consistencia de color	<5
		Índice de producción de color (IRC)	82
		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Información técnica sobre la luz			
Código de color	840 [CCT of 4000K]		
Ángulo de haz (nominal)	160 °		

## InstantFit (UL Type-A) T5


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	40000-80000 Hz
Frecuencia de entrada	40000-80000 Hz
Consumo de energía	24 W
Corriente de la lámpara (máx.)	600 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	400 mA
Equivalente en potencia en vatios	54 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	39-64 V
Tipo UL	UL tipo A
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	T5

Peso neto (pieza)	0,170 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Certificado UL Conformidad con RoHS Cumplimiento con DLC
Certificaciones Energy	DLC Standard
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1
Nombre del producto completo	24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1
Código del pedido	929001283904
N.º de material (12NC)	929001283904
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467142
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677467147



### Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1	15,2 mm	17,8 mm	1.147,8 mm	1.154,9 mm	1.162 mm


# InstantFit (UL Type-A) T5

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

General uniform lighting - 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1



Light Distribution Diagram - 24T5HO/46-840/IF35/P/DIM 10/1

