



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.


Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27		115,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	20.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LEDbulb	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	806 lm	Energieverbruik	7 W
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Lampstroom (nom.)	60 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Overeenkomstig vermogen	60 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s


CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825141
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Full EOC	871951437751600
Bestelcode	8719514377516
Materiaalnr. (12NC)	929001323592
Lokale code	37751600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377516
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377523


Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm



General uniform lighting - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

