

# Ecofit LED tüpler T8

## Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 220-240 V, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h

Ecofit LED ampuller ile verimli, uzun ömürlü LED tüplere geçiş yapın. Ecofit LED tüpler, eski floresan tüpleri modern ve verimli LED teknolojisi ile değiştirmenin hızlı ve kolay bir yoldur. Düşük başlangıç yatırımıyla genel aydınlatma uygulamalarında kullanım için doğal ışık efektine sahip iyi ışık kalitesi - çevre dostu bir çözüm.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	
Kapak Tabanı	G13		RGO
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Anahtar Döngüsü	50.000	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Aydınlatma Teknolojisi	LEDtube	Güç Tüketimi	19,5 W
Akış ölçüm referansı	Sphere	Lamba Akımı (Nom)	155 mA
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Güç Eşleniği	54 W
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Işın Açısı (Nom)	240 °	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Işık Akısı	2.000 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Voltaj (Nom)	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Floresan lamba gücüne LED alternatifi	54W TL-D
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	102 lm/W	Balast Uyumluluğu	EM / Şebeke
Renk Tutarlılığı	<6	<b>Sıcaklık</b>	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	60 °C
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		

## Ecofit LED tüpler T8

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Ürün Uzunluğu	1.500 mm
Lamba Biçimi	T8
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,270 kg


Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu CE işareti
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh
CE işareti	Evet

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C



Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR
Tam ürün adı	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR
Tam ürün kodu	872016928063200
Sipariş kodu	28063200
Malzeme No. (12NC)	929001338224
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169280632
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8720169280649

### Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

### Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR



# Ecofit LED tüpler T8

## Fotometrik bilgi





Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I TR

Life Expectancy Diagram

## Ecofit LED tüpler T8

