



CorePro LED-kerter og -kroner i glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35
Nettovægt (stykke)	0,012 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	387382
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0.4

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Full EOC	871951434718200
Beskrivelse af lokal kode	2057814807
Ordrekode	929001345392
Materialenr. (12NC)	929001345392
Lokal ordrekode	2057814807
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347182
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347199



Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

