



# CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar



## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED mum, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu yüksek lümenli LED mum ampul, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro Glass LED ampuller, merdiven aydınlatması için mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan enerji tasarruflu LED mum ampul.


### Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	E14	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	109,00 lm/W
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Renk Tutarlılığı	<6
Anahtar Döngüsü	20.000	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Akış ölçüm referansı	Sphere	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Garanti süresi	2 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	300 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	470 lm	Güç Tüketimi	4,3 W
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Lamba Akımı (Nom)	35 mA
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Eşleniği	40 W
		Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

## CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,012 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	387382
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet

### Boyutlu çizim




Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Uygulama Koşulları</b>	
kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Tam ürün adı	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Tam ürün kodu	871951434718200
Sipariş kodu	34718200
Malzeme No. (12NC)	929001345392
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514347182
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514347199


Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

# CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar


## Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

## CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

