



CorePro LED mignon og prismepærer av glass



CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Lysytelse	
Sokkelbase	E14	Lysytelse	470 lm
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Brytersyklus	20 000	Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LEDbulb	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109,00 lm/W
Referanse for fluksmåling	Sphere	Fargesamsvar	<6
Garantiperiode	2 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Teknisk belysning		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)		

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,3 W
lyskildestrøm (nom.)	35 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45
Nettvekt (stykk)	0,014 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387384

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
Full EOC	871951434720500
Lokal kodebeskrivelse	3758325
Bestillingskode	929001345592
Materialenr. (12NC)	929001345592
Lokal bestillingskode	3758325
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347205
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347212


Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

