



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	E27	Ángulo de haz (nom.)	300 °
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Flujo luminoso	250 lm
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Lighting Technology	LEDbulb	Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Referencia de medición de flujo	Sphere	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Período de garantía	2 años	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática (IRC)	80
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Datos técnicos de la luz			
Código de color	827 [CCT of 2700K]		

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	36 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
--------------------------------	---

Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387385
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Full EOC	871951434683300
Código de pedido	34683300
Código 12NC	929001345692
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346833
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346840


Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Vida útil



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

