



# Κεριά και luster CorePro GLASS LED

## CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                   |                    |
|---|--------------------|
| Βάση-κάλυμμα  | E14                |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                              | 15.000 h           |
| Κύκλος λειτουργίας                                    | 20.000             |
| Lighting Technology                                   | LEDbulb            |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής                        | Sphere             |
| Περίοδος εγγύησης                                     | 2 έτη              |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                       |                    |
| Κωδικός χρώματος                                      | 827 [CCT of 2700K] |
| Γωνία δέσμης (ονομ.)                                  | 300 μοίρα(ες)      |
| Φωτεινή ροή   | 250 lm             |
| Ανάθεση χρωμάτων                                      | Θερμό λευκό (WW)   |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)                  | 2700 K             |
| Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)          | 113,00 lm/W        |
| Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6                 |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80                 |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %               |

| Photobiological safety according to EN 62471   | RG1          |
|--|--------------|
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας          |              |
| Line Frequency                                 | 50 to 60 Hz  |
| Συχνότητα εισόδου                              | 50 έως 60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας                           | 2,2 W        |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)               | 21 mA        |
| Αντίστοιχη ισχύς                               | 25 W         |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                         | 0,5 s        |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού           | 0.5 s        |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                    | 0.4          |
| Τάση (ονομ.)                                   | 220-240 V    |
| Θερμοκρασία                                    |              |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 36 °C        |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης      |              |
| Με ρύθμιση έντασης                             | Όχι          |

## Κεριά και luster CorePro GLASS LED

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Φινίρισμα λαμπτήρα     | Ματ      |
| Υλικό λαμπτήρα         | Γυαλί    |
| Σχήμα λαμπτήρα         | BA35     |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0,014 kg |

### Έγκριση και Εφαρμογή

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης        | E      |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες    | 3 kWh  |
| Αρ. εγγραφής EPREL                    | 387387 |
| Σήμανση CE                            | Ναι    |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι    |
| EyeComfort                            | Ναι    |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)           | 1      |
| Στροβοσκοπικό εφέ                     | 0,4    |


### Προϋποθέσεις εφαρμογής

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ασύρματη τεχνολογία | Δεν εφαρμόζεται |
|---------------------|-----------------|

### Στοιχεία προϊόντος


|  |   |
|--|---|
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W<br>BA35 E14 FRG |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | CorePro LEDCandleND 2.2-25W<br>BA35 E14 FRG |
| Full EOC                                   | 871951434685700                             |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CLEDC2.2E14BAF                              |
| Κωδικός παραγωγέας                         | 34685700                                    |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929001345892                                |
| Τοπικός κωδικός                            | CLEDC2.2E14BAF                              |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1   |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8719514346857                               |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10  |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8719514346864                               |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 35 mm | 123 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG


# Κερί και luster CorePro GLASS LED

## Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

## Διάρκεια ζωής



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

