MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 830

LED, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	32 W
Corriente de la lámpara (nominal)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTER LED spot PAR High Lumen

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30L
Peso neto (pieza)	0,410 kg

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 30D 830

Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 32W 30D 830
Full EOC	871869673144400
Código del pedido	929001354708
N.° de material (12NC)	929001354708
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696731444
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696731451

Plano de dimensiones



Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 30D 830	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 830

MASTER LED spot PAR High Lumen

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 830

Lifetime



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 830

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.