



# CorePro LED 燈管 Mains T5

## CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

CorePro, LEDtube, T5, 電源, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, 30000 h

專業的 LEDtube MainsFit 是一款更好的 LED 解決方案，可用於汰換 T5 日光燈。本產品可為一般照明用途提供自然的照明效果，並即刻發揮省電效能，因此屬於環保型解決方案。

### 产品数据

一般資訊		輸入頻率	
燈座基底	G5	輸入頻率	50 至 60 Hz
標稱使用壽命	30,000 h	耗電量	8 W
切換週期	50,000	燈具電流 (最大)	89 mA
照明技術	LEDtube	燈具電流 (最小)	39 mA
照明技術		起始時間 (標稱)	0.5 s
色碼	830 [CCT of 3000K]	達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
光束角 (Nom)	200 °	功率因數 (比值)	0.92
光通量	1,000 lm	電壓 (標稱)	100-240 V
色彩名稱	白色 (WH)	日光燈具功率的 LED 替代選擇	14W TL5 HE
相關色溫 (標稱)	3000 K	鎮流器相容性	電源
光效 (額定) (標準)	125.00 lm/W	溫度	
色彩一致性	<6	T 盒上限 (正常情況)	70 °C
演色性指數 (CRI)	80	控制與調光	
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %	可調光	否
運轉與電力		機械與外罩	
線路頻率	50 to 60 Hz	產品長度	600 mm

# CorePro LED 燈管 Mains T5


燈泡形狀	T5
淨重 (個)	0.070 kg
<b>認證與應用</b>	
節能燈具產品	是
核准標記	CE 標記 符合 RoHS 標準 KEMA Keur 認證
能源消耗 kWh/1000 h	8 kWh
符合歐盟 RoHS 標準	是
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C

## 產品資料

下訂產品名稱	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR
--------	--------------------------------------



完整產品名稱	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR
完整產品代碼	871869673196300
訂單代碼	929001380608
材質 Nr. (12NC)	929001380608
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696731963
分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8718696731970

## 二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

## 光度数据




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR


# CorePro LED 燈管 Mains T5

## 光度数据




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR


## 壽命




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

## CorePro LED 燈管 Mains T5

### 壽命



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR

