



Tubo LED CorePro Mains T5

CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, 30000 hora(s)

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, 30000 hora(s), 112.00 lm/W, G5, Cristal

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	G5	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	30,000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50,000	Consumo de energía	8 W
Lighting Technology	LEDtube	Corriente de la lámpara (máx.)	75 mA
Periodo de garantía	3 años	Corriente de la lámpara (mín.)	30 mA
Información técnica sobre la luz		Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Ángulo de haz (nominal)	200 °	Factor de potencia (fracción)	0.92
Flujo luminoso	1,000 lm	Voltaje (nominal)	100-240 V
Designación de color	Blanco (WH)	LED alternative to fluorescent lamp power	14W TL5 HE
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	112.00 lm/W	Temperatura	
Consistencia de color	<6	T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

Tubo LED CorePro Mains T5

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Material del foco	Cristal
Forma del foco	T5
Peso neto (pieza)	0.070 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX
Nombre del producto completo	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX
Full EOC	871869673414800
Descripción de código local	CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX
Código del pedido	929001380612
N.º de material (12NC)	929001380612
Código local	929001380612
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696734148
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718696734155

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I
MX

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX


Tubo LED CorePro Mains T5

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX


Lifetime




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

Tubo LED CorePro Mains T5

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I MX

