



# Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

## CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

CorePro, LEDtube, T5, Nguồn điện lưới, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, 30000 h

LEDtube MainsFit chuyên nghiệp là một giải pháp đèn LED tốt hơn thích hợp để thay thế cho đèn huỳnh quang T5. Sản phẩm mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên để sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng tức thì – một giải pháp thân thiện với môi trường.

### Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	
Đế dui đèn	G5		70 %
Tuổi thọ danh định	30.000 h	<b>Vận hành và điện</b>	
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Tần số dòng	50 to 60 Hz
Công nghệ chiếu sáng	LEDtube	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
<b>Thông tin kỹ thuật về đèn</b>		Mức tiêu thụ điện	8 W
Mã màu	865 [CCT of 6500K]	Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	89 mA
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °	Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	39 mA
Quang thông	1.050 lm	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát	Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,92
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	131,00 lm/W	Điện áp (Danh định)	100-240 V
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang	14W TL5 HE
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Khả năng tương thích của chấn lưu	Nguồn điện lưới

## Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	600 mm
Hình dạng bóng đèn	T5
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0.070 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	8 kWh
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C



Điều kiện ứng dụng	
Công nghệ không dây	Không áp dụng
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR
Tên sản phẩm đầy đủ	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR
Mã sản phẩm đầy đủ	871869673200700
Mã đơn hàng	929001380808
Số vật liệu (12NC)	929001380808
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696732007
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8718696732014

### Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

### Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR


# Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

## Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR


## Tuổi thọ




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

## Đèn tuýp LED CorePro cho Nguồn trực tiếp T5

### Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR

