



CorePro LED tube Mains T5

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

CorePro, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 100–240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2100 lm, 30000 jam

LEDtube MainsFit profesional adalah solusi LED lebih baik yang cocok untuk mengganti lampu fluoresen T5. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum, serta penghematan energi instan – solusi ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G5
Nominal masa pakai	30.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LEDtube

Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	200 °
Flux Cahaya	2.100 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	131,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	16 W
Arus Lampu (Maks)	179 mA
Arus Lampu (Min)	77 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.92
Tegangan (Nom)	100–240 V
Alternatif LED untuk daya lampu fluoresen	28W TL5 HE
Kompatibilitas Pemberat	Mains


Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C

CorePro LED tube Mains T5

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Panjang Produk	1.200 mm
Bentuk Bohlam	T5
Berat Bersih (Bagian)	0,124 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Tanda Persetujuan	Penandaan CE Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	16 kWh
Sesuai EU RoHS	Ya



Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Data Produk	
Nama produk pesanan	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR
Nama lengkap produk	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR
Kode produk lengkap	871869673206900
Kode urutan	929001381108
No. Material (12NC)	929001381108
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696732069
Numerator - Pak per kotak bagian luar	20
EAN/UPC - Kantung	8718696732076

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR



CorePro LED tube Mains T5

Photometric data





General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Lifetime



ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR




ESSENTIAL LEDtube 8-16W G5 830-865 APR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

CorePro LED tube Mains T5

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

