



# CorePro Glass LED ampuller

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Yeni bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu CorePro LED ampuller, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro LED ampuller, nostaljik tarzda mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan CorePro LED aydınlatma.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	2 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	330 °
Işık Akısı	806 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115 lm/W

Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1


  

Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	7 W
Lamba Akımı (Nom)	60 mA
Güç Eşleniği	60 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,51

## CorePro Glass LED ampuller

Voltaj (Nom)	220-240 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,030 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
EPREL Tescil Numarası	1825155
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	

### Boyutlu çizim



Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

### Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----



### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Tam ürün adı	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Tam ürün kodu	871951438003500
Sipariş kodu	38003500
Malzeme No. (12NC)	929001387362
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514380035
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514380042

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm


# CorePro Glass LED ampuller

## Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

## CorePro Glass LED ampuller

