



# Becuri din sticlă cu LED CorePro

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Având un design clasic, aceste lămpi LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. O alegere foarte ușoară pentru persoanele care caută un înlocuitor cu LED pentru modernizare, aceste becuri LED CorePro mare oferă economii de energie de 90% în comparație cu lămpile convenționale. Becurile LED din sticlă CorePro oferă o calitate excelentă a luminii, cu un stil retro. Iluminarea LED CorePro oferă o durată de viață de 15.000 de ore pentru a reduce costurile de întreținere.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LEDBulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență de culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lămpă (nom.)	60 mA
Echivalent putere	60 W

## Becuri din sticlă cu LED CorePro

Timpi de pornire (nom.)	0,5 s
Timpi de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (frac ie)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

### Temperatură

Maximum T-case (nom.)	45 °C
-----------------------	-------

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

### Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Formă bec	G93
Greutate netă (bucată)	0,070 kg

### Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1825195
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


### Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

### Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Numele complet al produsului	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Full EOC	871951434677200
Cod de comandă	34677200
Număr material (12NC)	929001387992
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514346772
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8719514346789



## Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm


# Becuri din sticlă cu LED CorePro

## Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

## Becuri din sticlă cu LED CorePro

