



SceneSwitch LED-lyspærer



LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, B35, Nei, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-pærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Fargekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Fargebetegnelse	Varm / ekstra varm / svært varm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 2500 2200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 2,5 1 W
lyskildestrom (nom.)	33 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

SceneSwitch LED-lyspærer

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Total lengde	106 mm
Total bredde	35,5 mm
Total høyde	106 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	106 x 36 x 106 mm
Lyspæreform	B35
Nettvekt (stykk)	0,014 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	739281
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	EyeComfort

Flimerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Fullstendig produktnavn	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Full EOC	871869977215400
Lokal kodebeskrivelse	3766372
Bestillingskode	929001888855
Materialenr. (12NC)	929001888855
Lokal bestillingskode	3766372
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699772154
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699772161



Målskisse



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm


SceneSwitch LED-lyspærer

Fotometriske data



General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

SceneSwitch LED-lyspærer

