



# CorePro Glass LED ampuller



## CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Yeni bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu CorePro LED ampuller, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro LED ampuller, nostaljik tarzda mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan CorePro LED aydınlatma.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Tutarlılığı	
Kapak Tabanı	E27	Renk oluşturma dizini (CRI)	<6
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	20.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Garanti süresi	2 yıl	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
<b>Işık Teknik Ayrıntılar</b>		Güç Tüketimi	4,3 W
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Lamba Akımı (Nom)	40 mA
Işın Açısı (Nom)	300 °	Güç Eşleniği	40 W
Işık Akısı	470 lm	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Faktörü (Kesir)	0,41
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	109,00 lm/W		

## CorePro Glass LED ampuller

Voltaj (Nom)	220-240 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,028 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	387405
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


### Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Tam ürün adı	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Tam ürün kodu	871951434716800
Sipariş kodu	34716800
Malzeme No. (12NC)	929001890092
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514347168
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514347175



### Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm


# CorePro Glass LED ampuller

## Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

## CorePro Glass LED ampuller

