



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E14	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	4,3 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtstrom	470 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.41
Nennlichtausbeute (Nom)	109,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387409
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Gesamt-Produktcode	871951434730400
Bestellcode	34730400
Material-Nr. (12NC)	929001890492
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347304
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347311


## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

## CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

