



CorePro LED mignon og prismepærer av glass

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	E14	Lysytelse	470 lm
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Brytersyklus	20 000	Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LEDbulb	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109,00 lm/W
Referanse for fluksmåling	Sphere	Fargesamsvar	<6
Garantiperiode	2 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Teknisk belysning			
Fargekode	827 [CCT of 2700K]		
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)		

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,3 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,41
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45
Nettvekt (stykk)	0,014 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	387409

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Full EOC	871951434730400
Lokal kodebeskrivelse	3757983
Bestillingskode	929001890492
Materialenr. (12NC)	929001890492
Lokal bestillingskode	3757983
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347304
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347311


Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm


CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

