



Velas y gotas LED clásicas de filamento

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, 10000 hora(s)

Con un diseño tradicional clásico, las velas y gotas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las velas o gotas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las velas y gotas de luz tradicional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	270 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	109,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,3 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C

Velas y gotas LED clásicas de filamento

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	P45
Peso neto (pieza)	0,016 kg

Aprobación y aplicación


Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
--------------------------------	---



Nombre del producto completo	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Full EOC	871869968682600
Descripción de código local	LEDClassic 40W P45 E27 827 CL ND SL
Código del pedido	929001890542
N.º de material (12NC)	929001890542
Código local	929001890542
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699686826
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699686833

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG


Velas y gotas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

