



Reflectoare cu spot CorePro LED

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Refleptoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	E27	Randament luminos (nominal) (nom.)	76,00 lm/W
Durată de viață nominală	15.000 ore	Consistență culori	<6
Ciclu de comutare	50.000	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lighting Technology	LEDspot	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone	Flux luminos în con de 90° (nominal)	345 lm
Perioadă de garanție	2 ani		
Date tehnice lumină			
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Flux luminos	345 lm	Consum de curent	4,5 W
Intensitate luminoasă (nom.)	620 cd	Curent lămpă (nom.)	25 mA
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Echivalent putere	60 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Reflectoare cu spot CorePro LED

Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (frac ie)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Formă bec	R63
Greutate netă (bucată)	0,094 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397644
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C


Condiții de utilizare

poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
---	----

Date despre produs

Nume comandă produs	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Numele complet al produsului	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681181800
Cod de comandă	81181800
Număr material (12NC)	929001891402
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696811818
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696811825


Cote




Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Reflectoare cu spot CorePro LED


Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D




Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Reflectoare cu spot CorePro LED

