



Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LEDbulb, Ράβδος, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

Οι ειδικοί λαμπτήρες LED μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	950 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	100,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80


LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	9,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	84 mA
Ανίστοχη ισχύς	68 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	Ράβδος
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,042 kg
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	F
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	10 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	415169
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4



Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDST9.5E27830
Κωδικός παραγωγέας	81451200
Αρ. υλικού (12NC)	929001901402
Τοπικός κωδικός	LEDST9.5E27830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696814512
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696814529

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Ειδικοί πλαστικοί λαμπτήρες LED CorePro

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Διάρκεια ζωής



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

