



Produse din plastic de tip LED CorePro



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LEDbulb, Tijă, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

Produsele de tip LED pot fi montate cu ușurință pentru aplicații specifice.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	950 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	9,5 W
Curent lămpă (nom.)	84 mA
Echivalent putere	68 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Produse din plastic de tip LED CorePro

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Formă bec	Tijă
Greutate netă (bucată)	0,042 kg
Aprobare și aplica ie	
Clasă de eficien ă energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	10 kWh
Număr de înregistrare EPREL	415169
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Condi ii de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No



Tehnologie fără fir	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Numele complet al produsului	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200
Cod de comandă	81451200
Număr material (12NC)	929001901402
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696814512
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696814529

Cote



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Date fotometrice




CalculEX Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


Produse din plastic de tip LED CorePro

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Durată de viață



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

