



Especialidades CorePro Plastic LED

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

CorePro, LEDbulb, Tubos, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro, LEDbulb, Tubos, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LEDbulb
Referência de medição de fluxo	Sphere
Período de garantia	2 anos

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Fluxo Luminoso	1.050 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	110,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
--	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	9,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	84 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,51
Tensão (Nom.)	220-240 V


Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Especialidades CorePro Plastic LED

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Plástico
Formato da lâmpada	Tubos
Peso líquido (Peça)	0,042 kg
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	10 kWh
Número de registo EPREL	415170
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
EyeComfort	Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4


Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No
Tecnologia sem fios	Não aplicável
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Nome do produto completo	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Código do produto completo	871869681453600
Código de encomenda	81453600
N.º material (12NC)	929001901502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696814536
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696814543

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Especialidades CorePro Plastic LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Vida útil



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

