



TrueForce PAR de alta potencia lumínica

33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

MasterClass, LEDspot, PAR38, 250 W, E26, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Aluminio

MasterClass, LEDspot, PAR38, 250 W, E26, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Aluminio, 90.00 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDspot

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	3,000 lm
Intensidad lumínica (nominal)	10,000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	33 W
Corriente de la lámpara (nominal)	300 mA
Equivalente en potencia en vatios	250 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.95
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Aluminio
Forma del foco	PAR38
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Damp location
Peso neto (pieza)	0.560 kg

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto



Nombre del producto del pedido	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB
Nombre del producto completo	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB
Código del pedido	929001916904
N.º de material (12NC)	929001916904
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677534615
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677534610

Plano de dimensiones



Product	D	C
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	123 mm	133 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

Light Distribution Diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB


TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

Lifetime



LEDspot 33W E26 PAR38



Lumen Maintenance Diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

