



TrueForce PAR de alta potencia lumínica

33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB

MasterClass, LEDspot, PAR38, 250 W, E26, 3000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Aluminio

Las lámparas de alta potencia lumínica Philips LED TrueForce PAR son la transición perfecta de lámparas CDM a LED.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDspot

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	25°
Flujo luminoso	3,000 lm
Intensidad lumínica (nominal)	10,000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	33 W
Corriente de la lámpara (nominal)	300 mA
Equivalente en potencia en vatios	250 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.95
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Si

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Aluminio
Forma del foco	PAR38
Peso neto (pieza)	0.560 kg

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	N/A
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Información del producto



Nombre del producto del pedido	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB
Nombre del producto completo	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB
Código del pedido	929001919704
N.º de material (12NC)	929001919704
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677534639
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677534634

Plano de dimensiones



Product	D	C
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	123 mm	133 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB

Light Distribution Diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB


TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB

Lifetime



LEDspot 33W E26 PAR38



Lumen Maintenance Diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB

