



CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1

CorePro, LEDtube, T8, 600 mm, 15.5 W, 4000 K, 2100 lm, 50000 hora(s)

Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) CorePro están diseñadas para ser la solución perfecta de actualización para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto tiene todo lo necesario integrado y ofrece ahorro energético comprobado, larga vida útil (hasta 50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia MainsFit CorePro tienen dos extremos para simplificar la instalación. Además, cumplen con los estándares de calidad de la luz de Philips, por lo que los usuarios finales estarán en un ambiente cómodo, independientemente del tipo de lámpara MainsFit CorePro.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa-base	2G13		135.00 lm/W
Vida útil nominal	50,000 hora(s)	Consistencia de color	<6
Ciclo del interruptor	50,000	Índice de producción de color (IRC)	82
Lighting Technology	LEDtube	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	180 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	2,100 lm	Consumo de energía	15.5 W
Designación de color	Blanco frío (CW)	Corriente de la lámpara (máx.)	140 mA
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Corriente de la lámpara (mín.)	63 mA
		Equivalente en potencia en vatios	32 W

CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Tiempo de inicio (nominal)	0.9 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.9 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120-277 V
Tipo UL	UL tipo B

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	51 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.230 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
-------------------------------	----

Marcas de aprobación	Certificado UL Conformidad con RoHS Cumplimiento con DLC
----------------------	---

Certificaciones Energy	DLC Standard
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	Yes
--------------------------------------	-----

Información del producto


Nombre del producto del pedido	15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1
Nombre del producto completo	15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1
Código del pedido	929001934804
N.º de material (12NC)	929001934804
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677535551
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677535556

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	B	A1	D
15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1	25.7 mm	28.1 mm	152 mm	570 mm	27.9 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1



Spectral Power Distribution Colour - 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1


CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1


Lifetime




Lumen Maintenance Diagram - 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1



8.5W G13




Lumen Maintenance Diagram - 15.5T8-6U/COR/24-840/MF21/G 10/1



15-5W 2G13

CorePro MainsFit (UL Type-B) T8

Lifetime



15-5W 2G13

