

Specialty Lamps

4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF

LEDbulb, A19, 40 W, E26, 15000 hora(s), Cristal

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LEDbulb

Información técnica sobre la luz	
Código de color	Orange
Ángulo de haz (nominal)	330 °
Designación de color	Naranja
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4 W

Corriente de la lámpara (nominal)	55 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.40
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	125 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Naranja
Material del foco	Cristal

Specialty Lamps

Longitud total	106 mm
Ancho total	60 mm
Altura total	106 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	106 x 60 x 106 mm
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.030 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	N/A
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas No

Información del producto



Nombre del producto del pedido	4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF
Nombre del producto completo	4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF
Código del pedido	929001937153
N.º de material (12NC)	929001937153
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568849
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677568844

Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF

General uniform lighting - 4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF

Specialty Lamps

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 4A19/PER/ORANGE/G/E26/ND 4/1PF

